

SANITARIOS

SANITARIO DE COLGAR LIMIA



Porcelana vitrificada compuesta por agregados finos (Caolín, arcillas, feldspatos y materiales no plásticos) con acabados esmaltados brillante y mate de forma uniforme (1mm. grosor).

El interior del sifón también viene acabado esmaltado que reduce la fricción, permitiendo así una mejor descarga.

Sanitario suspendido con diseño redondeado de dos piezas de uso tradicional, eficiente e ideal para espacios reducidos.

Asiento con cierre suave para mayor comodidad.

NOTA: La fotografía del producto es ilustrativa, algunos atributos de color y textura pueden variar de acuerdo con la resolución de su pantalla y diferir de la realidad.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | |
|----------------------------|---|
| Referencia: | BTO1-201 BTO1-201MB BTO1-201MG |
| Estilo: | Inodoro suspendido – Redondeada. |
| Dimensiones: | 480 x 370 x 370 MM |
| Material: | Porcelana Sanitaria |
| Peso: | 30 KG |
| Colores: | Blanco brillante Negro mate Gris mate |
| Asiento: | Cierre lento, UF - 1.8 kg forma redondeada. |
| Espejo de agua: | +/- 55 mm |
| Desbaste: | 180 mm |
| Trampa: | Pasillo P-trampa |
| Diámetro de trampa: | Interno: 75mm, Externo:100mm |
| Sistema descarga: | Cisterna |
| Evacuación: | 490 gr |
| Capacidad tanque: | 9 - 10 litros |
| Consumo de agua: | 3/6 L |
| Presión de trabajo: | 25 a 80 PSI |
| Garantía: | 1 año |
| Servicio de armado: | Nuestros productos de porcelanas sanitarias vienen desarmados y empacados en su debida caja, requieren ensamble o armado no incluido en el precio de venta. |


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Producto de fácil limpieza
- Se recomienda utilizar jabón neutro y agua. No usar esponjas, cepillos o polvos abrasivos para la limpieza.
- Evite golpear el sanitario con objetos pesados o herramientas contundentes, ya que estos pueden fracturar el esmaltado o despicar el material.
- Para conservar la apariencia y estética de este producto, se recomienda realizar una limpieza semanal.



PLANOS DEL PRODUCTO


VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



VISTA POSTERIOR



NOTA: Estas dimensiones son nominales y pueden variar entre modelos, tolerancia de +/- 2mm

INCLUYE



ASIENTO



FUNDA DE ASIENTO



ACCESORIOS DE
FIJACIÓN